

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard,能满足广泛的标识要求。 镀铬的铝质标记牌物美价廉,应用广泛,尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业,耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。 其格式能满足整个系统的标识需要。 不管是小型设备还是铭牌,都能确保高品质的标记工艺。 MetalliCard 还具备最佳的安装特性。 MetalliCards 灵活通用,这得益于其多样的固定方式:粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。在 SFX-M 中经过特殊打孔后,可以使用钢电缆扎带。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	MetalliCard, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 60 x 17 mm, 银色		
订货号	<u>1500250000</u>		
类型	SFX-M 17/60-5 AL		
GTIN (EAN)	4050118308778		
数量	50 items		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
八丁佰工工					
 深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch		
<u>^</u>	60 mm		2.3622 inch		
<u>同及</u> 宽度	17 mm		0.6693 inch		
<u> </u>	1.3 g		0.0000 men		
	9				
温度					
工作温度范围	-55130 °C				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	 合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
通用数据					
	50				
每个弧形的数量	50 ***				
打印类型	空白				
类型	无卤				
宽度	17 mm				
最大工作温度	130 °C				
最小工作温度	-55 °C				
颜色编码	银色				
基础材料 打印标志	阳极氧化铝 无				
打印你忘 每个包装单元的标记号数量	元 供电形式				
每个包装单元的标记号数 <u>里</u> 标记区域大小	17.2 x 40 mm				
他吃些哦人小 推荐使用的工业					
推存使用的工业	洲性, 能 <i>冰</i>				
每种组合对应的标识牌数	1 MatalliCard = Cond	uctor and cable markers			
工作温度范围	-55130 °C				
导线和电缆标记号	00100				
TSAME SOUND T					
最大压接面积	500 mm ²	最小压接面积	16 mm²		
最大电缆外径	40 mm	最小电缆外径	7 mm		
电缆扎带孔径	 扁平	导线外径	7 - 40 mm		
适用电缆扎带	塑料材质	导线压接面积	16 - 500 mm²		
分类					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-28-11-02	202 (00 14.0	2, 20 11 02		
	2. 23 11 32				

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Inlay



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard,能满足广泛的标识要求。 镀铬的铝质标记牌物美价廉,应用广泛,尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业,耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。 其格式能满足整个系统的标识需要。 不管是小型设备还是铭牌,都能确保高品质的标记工艺。 MetalliCard 还具备最佳的安装特性。 MetalliCards 灵活通用,这得益于其多样的固定方式:粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。 在 SFX-M 中经过特殊打孔后,可以使用钢电缆扎带。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 INLAY SFX-M 17/60

版本

订货号 1500330000

GTIN (EAN) 4050118308952

数量 1 ST

补充产品



通用订货数据

类型 PRIMER CC-M 版本

订货号 <u>2068020000</u> GTIN (EAN) 4050118416534

数量 100 ST

编制日期 16.11.2025 07:46:48 MEZ

目录日期 / 图纸