

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
订货号	1500830000
类型	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
数量	1 items

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	365 mm	高度 (英寸)	14.3701 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
长度	365 mm	长度 (英寸)	14.3701 inch
净重	500 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

充电时间	0.5 h
物品描述	压接工具
类型	液压蓄能器
压紧力	标称 45 kN

压接工具数据

驱动	电液式	管状端头 最大横截面	50 mm ²
管状端头 最小横截面	25 mm ²	Crimpart/-profil	六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
路由器	16 mm		

触点描述

压接范围, 最大	150 mm ²	最小压接面积	6 mm ²
----------	---------------------	--------	-------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

... 用于压接电缆端头 (满足 DIN 46234 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 45 DIN 70	版本
订货号	1501380000	70mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309744	
数量	1 ST	

... 用于管状端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 45 AEH 25	版本
订货号	1501070000	25mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4050118309164	
数量	1 ST	

... 用于压缩电缆端头 (满足 EN 46235 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 45 HEX 150	版本
订货号	1994540000	150mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118379778	
数量	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

... 用于管状电缆接头 (满足 EN 13600 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 45 WM 6	版本
订货号	1500850000	附件, 6mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309485	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 10/70	版本
订货号	1500870000	70mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309256	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 25/50	版本
订货号	1500880000	50mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309171	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 95	版本
订货号	1500890000	95mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309218	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 120	版本
订货号	1500900000	120mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309287	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 16/35	版本
订货号	1500920000	35mm ² , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309478	
数量	1 ST	

... 用于压缩电缆端头 (满足 EN 46235 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ES EPG 45 HEX 6	版本
订货号	1500930000	6mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309508	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 10/70	版本
订货号	1500940000	70mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309522	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 16/35	版本
订货号	1500950000	35mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309492	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 25/50	版本
订货号	1500970000	50mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309195	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 95	版本
订货号	1500980000	95mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309348	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 120	版本
订货号	1500990000	120mm ² , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309140	
数量	1 ST	

... 用于管状端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 45 AEH 35	版本
订货号	1501170000	35mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4050118309386	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 AEH 50	版本
订货号	1501180000	50mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4050118309539	
数量	1 ST	


EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

... 用于压接电缆端头 (满足 DIN 46234 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	ES EPG 45 DIN 6	版本
订货号	1501290000	6mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309614	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 10	版本
订货号	1501320000	10mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309577	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 16	版本
订货号	1501330000	16mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309751	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 25	版本
订货号	1501340000	25mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309560	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 35	版本
订货号	1501350000	35mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309645	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 50	版本
订货号	1501370000	50mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309706	
数量	1 ST	

... 用于管状电缆接头 (满足 EN 13600 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ES EPG 45 WM 150	版本	
订货号	1994550000	150mm², WM-夹	
GTIN (EAN)	4050118379785		
数量	1 ST		

附件



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	AKKU LI 18B2	版本	
订货号	2858730000		
GTIN (EAN)	4064675566137		
数量	1 ST		
类型	AKKU LI 18B5	版本	
订货号	2860070000		
GTIN (EAN)	4064675574750		
数量	1 ST		
类型	LADEGERAET EPG	版本	
订货号	1509370000		
GTIN (EAN)	4050118318630		
数量	1 ST		