



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

#### 通用订货数据

版本	压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
订货号	<a href="#">1500830000</a>
类型	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	365 mm	高度 (英寸)	14.3701 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	500 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## PW6 技术数据

充电时间	0.5 h
物品描述	压接工具
类型	液压蓄能器
压紧力	标称

## 压接工具数据

驱动	电液式	管状端头 最大横截面	50 mm <sup>2</sup>
管状端头 最小横截面	25 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
路由器	16 mm		

## 触点描述

压接范围, 最大	150 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>
----------	---------------------	--------	-------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸



## 附件

## ... 用于压接电缆端头 (满足 DIN 46234 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

类型	ES EPG 45 DIN 70	版本
订货号	<a href="#">1501380000</a>	$70\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309744	
数量	1 ST	

## ... 用于管状端头



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

类型	ES EPG 45 AEH 25	版本
订货号	<a href="#">1501070000</a>	$25\text{mm}^2$ , 梯形
GTIN (EAN)	4050118309164	
数量	1 ST	

## ... 用于压缩电缆端头 (满足 EN 46235 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

类型	ES EPG 45 HEX 150	版本
订货号	<a href="#">1994540000</a>	$150\text{mm}^2$ , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118379778	
数量	1 ST	

## 附件

## ... 用于管状电缆接头 (满足 EN 13600 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

类型	ES EPG 45 WM 6	版本
订货号	<a href="#">1500850000</a>	附件, 6mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309485	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 10/70	版本
订货号	<a href="#">1500870000</a>	70mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309256	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 25/50	版本
订货号	<a href="#">1500880000</a>	50mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309171	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 95	版本
订货号	<a href="#">1500890000</a>	95mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309218	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 120	版本
订货号	<a href="#">1500900000</a>	120mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309287	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 WM 16/35	版本
订货号	<a href="#">1500920000</a>	35mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118309478	
数量	1 ST	

## ... 用于压缩电缆端头 (满足 EN 46235 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

类型	ES EPG 45 HEX 6	版本
订货号	<a href="#">1500930000</a>	6mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309508	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 10/70	版本
订货号	<a href="#">1500940000</a>	70mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309522	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 16/35	版本
订货号	<a href="#">1500950000</a>	35mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309492	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 25/50	版本
订货号	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309195	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 95	版本
订货号	<a href="#">1500980000</a>	95mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309348	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 HEX 120	版本
订货号	<a href="#">1500990000</a>	120mm <sup>2</sup> , 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118309140	
数量	1 ST	

**... 用于管状端头**

适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

**通用订货数据**

类型	ES EPG 45 AEH 35	版本
订货号	<a href="#">1501170000</a>	35mm <sup>2</sup> , 梯形
GTIN (EAN)	4050118309386	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 AEH 50	版本
订货号	<a href="#">1501180000</a>	50mm <sup>2</sup> , 梯形
GTIN (EAN)	4050118309539	
数量	1 ST	

## 附件

## ... 用于压接电缆端头 (满足 DIN 46234 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

类型	ES EPG 45 DIN 6	版本
订货号	<a href="#">1501290000</a>	$6\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309614	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 10	版本
订货号	<a href="#">1501320000</a>	$10\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309577	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 16	版本
订货号	<a href="#">1501330000</a>	$16\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309751	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 25	版本
订货号	<a href="#">1501340000</a>	$25\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309560	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 35	版本
订货号	<a href="#">1501350000</a>	$35\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309645	
数量	1 ST	
类型	ES EPG 45 DIN 50	版本
订货号	<a href="#">1501370000</a>	$50\text{mm}^2$ , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4050118309706	
数量	1 ST	

## ... 用于管状电缆接头 (满足 EN 13600 标准)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	ES EPG 45 VM 150	版本
订货号	<a href="#">1994550000</a>	150mm <sup>2</sup> , WM-夹
GTIN (EAN)	4050118379785	
数量	1 ST	



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

**通用订货数据**

类型	AKKU LI 18B2	版本
订货号	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
类型	AKKU LI 18B5	版本
订货号	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
类型	LADEGERAET EPG	版本
订货号	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	