

ES EPG 45 WM 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	附件, 6mm ² , WM-夹
订货号	1500850000
类型	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
数量	1 items

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	150 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

压接宽度	7 mm	铜压接横截面	6
压接宽度, 单位 mm	7		

压接工具数据

Crimpart/-profil	WM-夹
电缆端头截面积	标称 6 mm ²

触点描述

导线最大压接面积, AWG	10	导线最小压接面积, AWG	10
压接范围, 最大	6 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

工具




适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	1500830000	压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
GTIN (EAN)	4050118309317	
数量	1 ST	

6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M4/-6 90	版本
订货号	1497220000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-6 90	版本
订货号	1496120000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-6 90	版本
订货号	1496130000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-6 90	版本
订货号	1496140000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-6 90	版本
订货号	1496150000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M12/-6 90	版本
订货号	1496170000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 ST	
类型	VSTN/-6	版本
订货号	1494720000	电缆端头, 6 mm², 6 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 ST	
类型	KP-M5/-6	版本
订货号	1497840000	电缆端头, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-6	版本
订货号	1497850000	电缆端头, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-6	版本
订货号	1497860000	电缆端头, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 ST	
类型	VPN/-6	版本
订货号	1498610000	电缆端头, 6 mm², 6 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 ST	
类型	KRN-M4/-6	版本
订货号	1497150000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-6	版本
订货号	1497170000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-6	版本
订货号	1497180000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-6	版本
订货号	1497190000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-6	版本
订货号	1497200000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-6	版本
订货号	1497210000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 ST	