

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	95mm ² , WM-夹
订货号	1500890000
类型	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
数量	1 items

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	136 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

压接宽度	5 mm	铜压接横截面	95
压接宽度, 单位 mm	5		

压接工具数据

Crimpart/-profil	WM-夹
电缆端头截面积	标称 95 mm ²

触点描述

导线最大压接面积, AWG	3/0	导线最小压接面积, AWG	3/0
压接范围, 最大	95 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	1500830000	压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
GTIN (EAN)	4050118309317	
数量	1 ST	

95 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-95 S	版本
订货号	1494430000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-95 S	版本
订货号	1494890000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-95 S	版本
订货号	1494900000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-95 S	版本
订货号	1494910000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	
类型	KWN-M8/-95 90	版本
订货号	1496080000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M10/-95 90	版本
订货号	1496090000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-95 90	版本
订货号	1496100000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
类型	KWN-M14/-95 90	版本
订货号	1494670000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-95 90	版本
订货号	1496110000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	
类型	KWN-M8/-95 45	版本
订货号	1496340000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-95 45	版本
订货号	1496350000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-95 45	版本
订货号	1496370000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-95 45	版本
订货号	1496380000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	
类型	KP-M8/-95	版本
订货号	1498180000	电缆端头,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 ST	
类型	KP-M10/-95	版本
订货号	1498190000	电缆端头,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 ST	
类型	KP-M12/-95	版本
订货号	1498210000	电缆端头,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 ST	
类型	KP-M14/-95	版本
订货号	1498520000	电缆端头,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 ST	
类型	KP-M16/-95	版本
订货号	1498220000	电缆端头,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KP-M20/-95	版本
订货号	1498230000	电缆端头,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 ST	
类型	KWPN-M8/-95 90	版本
订货号	1497690000	电缆端头,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M10/-95 90	版本
订货号	1497710000	电缆端头,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M12/-95 90	版本
订货号	1497720000	电缆端头,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M16/-95 90	版本
订货号	1497730000	电缆端头,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
数量	25 ST	
类型	VPN/-95	版本
订货号	1498680000	电缆端头,95 mm²,95 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 ST	
类型	VPLN/-95	版本
订货号	1492950000	电缆端头,95 mm²,95 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118302622	
数量	50 ST	
类型	KRN-M6/-95	版本
订货号	1495820000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-95	版本
订货号	1495600000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-95	版本
订货号	1495610000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-95	版本
订货号	1495620000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	
类型	KRN-M14/-95	版本
订货号	1495780000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-95	版本
订货号	1495630000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M20/-95	版本	
订货号	1495640000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305319		
数量	25 ST		