

**ES EPG 45 WM 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

**通用订货数据**

版本	120mm <sup>2</sup> , WM-夹
订货号	<a href="#">1500900000</a>
类型	ES EPG 45 WM 120
GTIN (EAN)	4050118309287
数量	1 items

## ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	135 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 钳口

压接宽度	5 mm	铜压接横截面	120
压接宽度, 单位 mm	5		

## 压接工具数据

Crimpart/-profil	WM-夹
电缆端头截面积	标称 120 mm <sup>2</sup>

## 触点描述

导线最大压接面积, AWG	4/0	导线最小压接面积, AWG	4/0
压接范围, 最大	120 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	<a href="#">1500830000</a>	压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
GTIN (EAN)	4050118309317	
数量	1 ST	

120 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-120 S	版本
订货号	<a href="#">1494410000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 ST	
类型	KRN-M8/-120 S	版本
订货号	<a href="#">1494420000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 ST	
类型	KRN-M10/-120 S	版本
订货号	<a href="#">1494920000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 ST	
类型	KRN-M12/-120 S	版本
订货号	<a href="#">1494930000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 ST	
类型	KWN-M8/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1494680000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M10/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1494450000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1494470000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1494480000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 ST	
类型	KWN-M8/-120 45	版本
订货号	<a href="#">1496390000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-120 45	版本
订货号	<a href="#">1496400000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-120 45	版本
订货号	<a href="#">1496410000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-120 45	版本
订货号	<a href="#">1496420000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 ST	
类型	KP-M8/-120	版本
订货号	<a href="#">1498480000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 ST	
类型	KP-M10/-120	版本
订货号	<a href="#">1498240000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 ST	
类型	KP-M12/-120	版本
订货号	<a href="#">1498250000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 ST	
类型	KP-M14/-120	版本
订货号	<a href="#">1498490000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 ST	
类型	KP-M16/-120	版本
订货号	<a href="#">1498270000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 ST	
类型	KP-M20/-120	版本
订货号	<a href="#">1498280000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 ST	

**ES EPG 45 WM 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWPN-M10/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1497750000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M12/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1497760000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M16/120 90	版本
订货号	<a href="#">1497770000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M20/-120 90	版本
订货号	<a href="#">1497780000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 ST	
类型	VPN/-120	版本
订货号	<a href="#">1498690000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , 无
GTIN (EAN)	4050118307795	
数量	25 ST	
类型	VPLN/-120	版本
订货号	<a href="#">1492960000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , 无
GTIN (EAN)	4050118302936	
数量	50 ST	
类型	KRN-M8/-120	版本
订货号	<a href="#">1495790000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-120	版本
订货号	<a href="#">1495650000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-120	版本
订货号	<a href="#">1495670000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 ST	
类型	KRN-M14/-120	版本
订货号	<a href="#">1495800000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-120	版本
订货号	<a href="#">1495680000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 ST	
类型	KRN-M20/-120	版本
订货号	<a href="#">1495690000</a>	电缆端头, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 ST	