


ES EPG 45 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 120mm ² , 六角形压接 |
| 订货号 | 1500990000 |
| 类型 | ES EPG 45 HEX 120 |
| GTIN (EAN) | 4050118309140 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 深 | 12 mm | 深度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 高度 | 60 mm | 高度 (英寸) | 2.3622 inch |
| 宽度 | 30 mm | 宽度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 净重 | 133 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

钳口

| | | | |
|--------|-----|-------------|------|
| 指数 | 20 | 压接宽度 | 5 mm |
| 铜压接横截面 | 120 | 压接宽度, 单位 mm | 5 |

压接工具数据

| | |
|------------------|------------------------|
| Crimpart/-profil | 六角形压接 |
| 电缆端头截面积 | 标称 120 mm ² |

触点描述

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------|-----|
| 导线最大压接面积, AWG | 4/0 | 导线最小压接面积, AWG | 4/0 |
| 压接范围, 最大 | 120 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 类型 | EPG 45 | 版本 |
| 订货号 | 1500830000 | 压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接 |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| 数量 | 1 ST | |

120 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 类型 | KRN-M8/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1495790000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305401 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KRN-M10/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1495650000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305289 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KRN-M12/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1495670000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305258 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KRN-M14/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1495800000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305616 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KRN-M16/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1495680000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305272 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 类型 | KRN-M20/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1495690000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305524 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KRN-M6/-120 S | 版本 |
| 订货号 | 1494410000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304060 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | KRN-M8/-120 S | 版本 |
| 订货号 | 1494420000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304077 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | KRN-M10/-120 S | 版本 |
| 订货号 | 1494920000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304626 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | KRN-M12/-120 S | 版本 |
| 订货号 | 1494930000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304602 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | KWN-M8/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1494680000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304343 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M10/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1494450000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304084 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M12/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1494470000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304091 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M16/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1494480000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304312 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M8/-120 45 | 版本 |
| 订货号 | 1496390000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305999 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M10/-120 45 | 版本 |
| 订货号 | 1496400000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306224 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M12/-120 45 | 版本 |
| 订货号 | 1496410000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306057 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWN-M16/-120 45 | 版本 |
| 订货号 | 1496420000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306118 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型 | KP-M8/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498480000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307900 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | KP-M10/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498240000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307368 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | KP-M12/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498250000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307627 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | KP-M14/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498490000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307771 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | KP-M16/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498270000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307580 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | KP-M20/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498280000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307702 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | KWPN-M10/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1497750000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307061 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWPN-M12/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1497760000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307184 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWPN-M16/120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1497770000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307030 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | KWPN-M20/-120 90 | 版本 |
| 订货号 | 1497780000 | 电缆端头, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307191 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | VPN/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1498690000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² , 无 |
| GTIN (EAN) | 4050118307795 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | VPLN/-120 | 版本 |
| 订货号 | 1492960000 | 电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² , 无 |
| GTIN (EAN) | 4050118302936 | |
| 数量 | 50 ST | |