


BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

产品图片



用于直式 (180°) 出线顶部螺钉接线插头。插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 顶部螺钉联接, 压接范围, 最大: 2.5 mm², 盒装
订货号	1501860000
类型	BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190089191
数量	150 items
产品数据	IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14
包装	盒装

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E60693

尺寸和重量

深	31.8 mm	深度 (英寸)	1.252 inch
高度	12.2 mm	高度 (英寸)	0.4803 inch
宽度	12.18 mm	宽度 (英寸)	0.4795 inch
净重	5.51 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列		
联接类型	现场接线		
导线连接方式	顶部螺钉联接		
间距 P (单位: mm)	5.08 mm		
间距 P (单位: inch)	0.200 "		
导线出线方向	180°		
回路数	2		
L1 (mm)	5.08 mm		
L1 (inch)	0.200 "		
层数	1		
插针排数	1		
额定横截面	2.5 mm ²		
防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护		
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入 / IP 10 未插入		
防护等级	IP20		
通道电阻	≤5 mΩ		
可编码	是		
剥线长度	13 mm		
压接螺钉	M 2.5		
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5		
相关标准	DIN 5264		
插拔次数	25		
插拔力 / 回路, 最大	8 N		
拉力 / 回路, 最大	7 N		
拧紧扭矩	扭矩类型	导线连接	
	使用信息	拧紧力矩	最小 0.4 Nm 最大 0.5 Nm

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	绝缘材料组	IIIa

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	插头触点叠层结构	4...8 µm Sn hot-dip tinned
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

适用导线

压接范围, 最小	0.13 mm ²		
压接范围, 最大	2.5 mm ²		
导线最小压接面积 AWG	AWG 28		
导线最大压接面积 AWG	AWG 14		
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²		
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²		
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²		
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	2.5 mm ²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm ²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm ²		
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.2 mm ²		
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1	1.5 mm ²		
塞规符合 EN 60999 a x b ; ø	2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm		
可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.5 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 14 mm
		推荐的管状端头	H0.5/18 OR
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	1 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 15 mm
		推荐的管状端头	H1.0/18 GE
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	1.5 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 15 mm
		推荐的管状端头	H1.5/18D SW
剥线长度		标称 12 mm	
推荐的管状端头	H1.5/12		

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1121690
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	15 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	17 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

包装

包装	盒装	VPE 长度	350.00 mm
VPE 宽度	135.00 mm	VPE 高度	38.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	标准	DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96	
	测试	原产地标志, 材料类型, 日期时钟	
	评价	可用	
	测试	耐久性	
测试：误用（不可互换）	评价	传递	
	标准	DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06	
	测试	电码单元旋转 180°	
	评价	传递	
测试 可夹紧 截面积	测试	目视检查	
	评价	传递	
	标准	DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02	
	导线类型	导体类型和导线截面积	实心 0.08 mm ²
		导体类型和导线截面积	扭绞 0.08 mm ²
		导体类型和导线截面积	实心 2.5 mm ²
		导体类型和导线截面积	扭绞 2.5 mm ²
		导体类型和导线截面积	AWG 26/1
		导体类型和导线截面积	AWG 26/19
		导体类型和导线截面积	AWG 14/1
导体类型和导线截面积	AWG 14/19		
评价	传递		
导体损坏和意外松动测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00	
	要求	0.2 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积	AWG 28/1
		导体类型和导线截面积	AWG 26/19
	评价	传递	
	要求	0.3 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积	实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积	扭绞 0.5 mm ²
	评价	传递	
	要求	0.7 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积	实心 2.5 mm ²
		导体类型和导线截面积	扭绞 2.5 mm ²
导体类型和导线截面积		AWG 14/1	
导体类型和导线截面积		AWG 14/19	
评价	传递		
拉出测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00	
	要求	≥5 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1	
	评价	传递	
	要求	≥10 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/19	
	评价	传递	
	要求	≥20 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积	实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积	扭绞 0.5 mm ²
	评价	传递	
	要求	≥40 N	
导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 14/1		

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	导体类型和导线截面积 AWG 14/19
评价	传递
要求	≥50 N
导线类型	导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm ²
	导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm ²
评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	27 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	19 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	24 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	16 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V
额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 100 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸



www.weidmueller.com

产品图片




Graph

产品优势



Lower assembly costs Secure in a matter of seconds

产品优势



Guaranteed secure fixing
For wall thickness from 0.5 to 2 mm

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

固定块



小组件，大效果：
 夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：

- 将公头连接器固定到电路板上
- 在插座和公头连接器之间提供抗振连接

夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：

- 耐用、精确配合的燕尾榫
 - 耐用的金属螺纹嵌件
 - 适用于所有排出口方位
- 最大稳定性，最小工作量：
- 极高耐用性，适应频繁紧固需求

- 完整套装，便于选择

结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

通用订货数据

类型	BBDF OR	版本
订货号	1307570000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4050118109566	
数量	100 ST	
类型	BBDF BK	版本
订货号	1307580000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4050118109764	
数量	100 ST	
类型	SLA BB12R SW	版本
订货号	1626880000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190198213	
数量	100 ST	
类型	SLA BB11R SW	版本
订货号	1692340000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190864965	
数量	20 ST	
类型	SLA BB1R OR	版本
订货号	1723430000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190365981	
数量	20 ST	
类型	SLA BB2R OR	版本
订货号	1723440000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190365998	
数量	20 ST	
类型	SLA BB5R OR	版本
订货号	1723460000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366018	
数量	20 ST	
类型	SLA BB6R OR	版本
订货号	1723470000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366025	
数量	20 ST	
类型	SLA BB1R SW	版本
订货号	1723480000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366032	
数量	20 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SLA BB2R SW	版本
订货号	1723490000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366049	
数量	20 ST	
类型	SLA BB5R SW	版本
订货号	1723510000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366063	
数量	20 ST	
类型	SLA BB6R SW	版本
订货号	1723520000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366070	
数量	20 ST	

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
 编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
 编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米
 勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
 在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。
 优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	1545710000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	
类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
订货号	1573010000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
数量	100 ST	

线夹



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。
 应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：
 只需夹在插头上即可
 • 捆束导体
 • 引导电缆
 • 用作连接和拆卸辅助
 不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。
 用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

通用订货数据

类型	BLAT ZE04 OR BX	版本
订货号	1577980000	PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 4
GTIN (EAN)	4008190078249	
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

固定块



小组件，大效果：
 夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：

- 将公头连接器固定到电路板上
 - 在插座和公头连接器之间提供抗振连接
- 夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：
- 耐用、精确配合的燕尾榫
 - 耐用的金属螺纹嵌件
 - 适用于所有排出口方位

最大稳定性，最小工作量：

- 极高耐用性，适应频繁紧固需求
- 完整套装，便于选择

结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

通用订货数据

类型	SLA BB 12R OR	版本
订货号	1593450000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190122164	
数量	100 ST	
类型	SLA BB 11R OR	版本
订货号	1604120000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190182977	
数量	20 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

SL 5.00/90




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	1625990000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190197292	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SLS 5.08/180 SN




压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180 SN OR BX	版本
订货号	1627090000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199609	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	180 ST	

SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX	版本
订货号	1635740000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190264161	
数量	60 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90 3.2SN DKG...	版本
订货号	1647330000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190289010	脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	100 ST	

SLZF 5.08/90




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/90 SN OR BX	版本
订货号	1673090000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 弹片联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190434816	最大: 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180 SN OR ...	版本
订货号	1709370000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190390150	围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SLZF 5.08/02/180 SN BK ...	版本
订货号	1709600000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190318901	
数量	100 ST	

SL 5.08/180



焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/02/180 3.2SN BK...	版本
订货号	1517210000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190193003	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 3.2SN DK...	版本
订货号	1517250000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
GTIN (EAN)	4008190069049	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 3.2SN OR...	版本
订货号	1517260000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190034795	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 3.2SN BL...	版本
订货号	1517280000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 蓝色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248050208	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 4.5SN BK...	版本
订货号	1521810000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190006037	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 4.5SN OR...	版本
订货号	1521860000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190029487	
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/90




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1571130000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190156121	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SLDF 5.08




穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX	版本
订货号	1599130000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190175931	
数量	60 ST	

SLD 5.08/90G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/04/90G 3.2SN O...	版本
订货号	1601790000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°,
GTIN (EAN)	4008190055752	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	


BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLD 5.08/180G




针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/04/180G 3.2SN ...	版本
订货号	1602390000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190180539	
数量	50 ST	

SL 5.08/135




焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/02/135 3.2SN OR...	版本
订货号	1603060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190095512	
数量	100 ST	

SLT 5.08/180



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLT 5.08/02/180 SN OR BX	版本
订货号	1611560000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 顶部螺钉联接, 压接范围, 最大: 2.5 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190192440	
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90G 3...	版本
订货号	1780180000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248165506	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/04/180FLF...	版本
订货号	1829010000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路
GTIN (EAN)	4032248335701	数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	52 ST	

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/04/180F 3...	版本
订货号	1828770000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4,
GTIN (EAN)	4032248335442	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	52 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SLDV-THR 5.08/04/180F 1...	版本
订货号	1828890000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4,
GTIN (EAN)	4032248335589	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	52 ST	

SL-SMT 5.08HC/90F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90F 3...	版本
订货号	1837630000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248347445	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180F 1...	版本
订货号	1837320000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248345915	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2...	版本
订货号	1779950000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248165278	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180F 3...	版本
订货号	1837860000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248347674	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	版本
订货号	1838440000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248348503	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 3...	版本
订货号	1838210000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248348275	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3...	版本
订货号	1840350000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248351091	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180 3...	版本
订货号	1837980000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248348046	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLZF 5.08/180F

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180F SN OR...	版本
订货号	1846930000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248363100	
数量	100 ST	

SLS 5.08/180FI

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180FI SN OR...	版本
订货号	1846210000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362493	
数量	90 ST	

SLS 5.08/180F

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180F SN OR ...	版本
订货号	1846360000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362066	
数量	90 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLZF 5.08/180FI

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180FI SN O...	版本
订货号	1846510000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362813	
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90 Box

耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流



通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	版本
订货号	1774762001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248155699	
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Box

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流



通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1...	版本
订货号	1775002001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248156023	
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180G Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	版本
订货号	1775922001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248158911	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08/180G Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	版本
订货号	1775924001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248159895	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	版本
订货号	1776362001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248159147	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	


BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180 1...	版本
订货号	1775522001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248157549	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1797230000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248238019	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1775232001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248157211	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMaRT 5.0xHC/90 Tape

耐高温的模块式插座 卷装插座采用 1.5mm 长度焊针，适合自动装配和回流焊工艺。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMaRT 5.0xHC/02/90 1...	版本
订货号	1812430000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248294015	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1797750000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248239757	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMaRT 5.0xHC/180 Tape

耐高温的模块式插座 卷装插座采用 1.5mm 长度焊针，适合自动装配和回流焊工艺。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMaRT 5.0xHC/02/180 ...	版本
订货号	1812450000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248294039	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	270 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	版本
订货号	1776364001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248163472	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1775234001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248167784	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3...	版本
订货号	1780410000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248165735	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	


BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180 Tape



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180 1...	版本
订货号	1821100000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248319749	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	版本
订货号	1821160000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248319800	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.08/180G Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	版本
订货号	1820170000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248315680	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90G Tape




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1...	版本
订货号	1821140000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248319787	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL 5.00/90B




焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	1626210000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190197513	90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180B SN OR ...	版本
订货号	1627240000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199753	围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	150 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/135B

焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.08/02/135B 4.5SN B...	版本
订货号	1635500000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190263935	135°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SLS 5.08/180B

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180B SN BK ...	版本
订货号	1645230000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190284442	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	150 ST	

SL 5.00/90B

焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90B 3.2SN DK...	版本
订货号	1647560000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190289249	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLZF 5.08/90B

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/90B SN OR ...	版本
订货号	1673550000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 弹片联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190435264	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	

SLZF 5.08/180B

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180B SN OR...	版本
订货号	1710210000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190319526	
数量	100 ST	
类型	SLZF 5.08/02/180B SN BK...	版本
订货号	1710440000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190319755	
数量	100 ST	

SL 5.08/90

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


配套联接件

通用订货数据

类型	SL 5.08/02/90 3.2SN BK ...	版本
订货号	1508010000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190109141	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1508060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190189006	
数量	100 ST	

SL 5.08/90B

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN GY...	版本
订货号	1510300000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 卵石灰, 盒装
GTIN (EAN)	4008190061456	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN BK...	版本
订货号	1510310000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190477684	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN DK...	版本
订货号	1510350000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
GTIN (EAN)	4008190292119	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1510360000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190180188	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN BL...	版本
订货号	1510380000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 蓝色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190287030	
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/90

焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.08/02/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	1512610000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190275853	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90 4.5SN OR ...	版本
订货号	1512660000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190158668	
数量	100 ST	

SL 5.08/90B

焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/02/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	1514910000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190078829	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 4.5SN OR...	版本
订货号	1514960000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190141929	
数量	100 ST	

BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/180B

焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN G...	版本
订货号	151950000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190988555	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 卵石灰, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	版本
订货号	151951000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190294649	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN D...	版本
订货号	151955000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190291310	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN O...	版本
订货号	151956000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190083892	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	版本
订货号	151958000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248005796	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 蓝色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 4.5SN B...	版本
订货号	152411000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190017118	180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 4.5SN O...	版本
订货号	152416000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190084097	180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SL 5.00/90B

焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



BLT 5.08HC/02/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1580860000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190054489	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SL 5.08/135B

焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.08/02/135B 3.2SN O...	版本
订货号	1605530000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190104290	135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/135B 4.5SN O...	版本
订货号	1605990000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190126094	135°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SLT 5.08B

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLT 5.08/02/180B SN OR ...	版本
订货号	1611710000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 顶部螺钉联接, 压接
GTIN (EAN)	4008190192594	范围, 最大: 2.5 mm², 盒装
数量	100 ST	