

FAD BLK 7 2HE20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD TSX 前端适配器，可以安全地从 TSX 卡将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

- 可插入 TS35 端子导轨

通用订货数据

订货号	1505530000
类型	FAD BLK 7 2HE20
GTIN (EAN)	4050118319545
数量	1 items
交货状态	已取消

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	37 mm	深度 (英寸)	1.4567 inch
高度	24 mm	高度 (英寸)	0.9449 inch
宽度	209 mm	宽度 (英寸)	8.2283 inch
净重	187 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

现场侧连接	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-------	---

联接参数

现场侧连接	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-------	---

测量数据

工作电压	50V AC / 70V DC
------	-----------------

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	II	污染等级	2
脉冲电压测试	0.5 kV	隔离测试交流电压	0.35 kV

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

