

HDC MHE 6P MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	信号模块, 830 V, 16 A, 回路数: 6, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
订货号	1505650000
类型	HDC MHE 6P MC
GTIN (EAN)	4050118314113
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	44.3 mm	高度 (英寸)	1.7441 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	11.47 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

通用数据

回路数	6	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	1012 Ω	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	830 V
按照 UL/CSA 额定电压	600 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	16 A	所需插槽数	1

安全接地数据

PE 连接类型	模块框架的螺钉联接
---------	-----------

版本


导线最大压接面积 AWG	AWG 12	额定连接下的裸线长度	7.5 mm
联接类型	冷压联接	导线最小压接面积 AWG	AWG 20
最大压接面积	4 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


图纸

图纸




电流温度曲线

HDC-MHE 6P-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:




HDC-MHE 6P-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:




电流温度曲线

HDC-MHE 6P-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0,5:



HDC-MHE 6P-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4,0:



冷压插针HE



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC-C-HE-SM0.5AG	版本
订货号	1200500000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190159627	0.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM0.5AU	版本
订货号	1651420000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400095	0.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	版本
订货号	1200600000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1,
GTIN (EAN)	4008190171308	车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	版本
订货号	1651430000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1,
GTIN (EAN)	4008190400101	车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM1.5AG	版本
订货号	1200700000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190074920	1.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM1.5AU	版本
订货号	1651440000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400118	1.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM2.5AG	版本
订货号	1200800000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190131913	2.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM2.5AU	版本
订货号	1651450000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400125	2.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM4.0AG	版本
订货号	1200900000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 4,
GTIN (EAN)	4008190115906	车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-SM4.0AU	版本
订货号	1651460000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 4,
GTIN (EAN)	4008190400132	车削的, 铜合金
数量	100 ST	

HDC MHE 6P MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC-C-HE-SM4.65AU	版本
订货号	1116540000	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4032248897261	4.65, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	

HDC MHE 6P MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
 四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHE 6P FC	版本	
订货号	1505660000	信号模块, 830 V, 16 A, 回路数: 6, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1	
GTIN (EAN)	4050118314106		
数量	1 ST		