HSS 1.0-3.2 EL Y30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







热缩套管标记号用于电缆和电线,可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上,节省空间。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 1 - 3.2 mm, 黄色
订货号	<u>1505770000</u>
类型	HSS 1.0-3.2 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118314328
数量	1 items

HSS 1.0-3.2 EL Y30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
AAAAAID XIXT			
MAMID 认证	c Fl. US		
ROHS	一致		
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
cURus 证书号	E366310		
尺寸和重量			
	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
宽度	5.6 mm	宽度 (英寸)	0.2205 inch
长度	30000 mm	长度 (英寸)	1181.1 inch
净重	172 g		
温度			
工作温度范围	-55135 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	会 切 工例从		
REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据	, icc or with a policy of	(0.00)	
打印类型	空白	宽度	5.6 mm
最大工作温度	135 °C	最小工作温度	-55 °C
颜色编码	黄色	卤素	是
<u>长度</u> 打印标志		基础材料 推荐使用的工业	聚烯烃 量产,能源,装置厂商,机械
打印你心	无	推仔使用的工业	重广,能源,表直广闭,机械 制造
适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	工作温度范围	-55135 °C
每卷数量	1		
导线和电缆标记号			
占主	=	早 本丘拉索和	1.5
<u>卤素</u> 最小压接面积	是 0.5 mm²	最大压接面积 最大电缆外径	1.5 mm ² 3.2 mm
取小压按照例 最小电缆外径	1 mm		3:1
推荐的收缩温度	90 °C		0 mm
文字区域高度	5.4 mm	导线外径	1 - 3.2 mm
导线压接面积	0.5 - 1.5 mm ²	-5 F247 Inte	
重要注意事项			
产品信息	需要外部辊架 1302920000)	
分类			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01

ECLASS 9.1

目录日期/图纸 2

ECLASS 10.0

27-40-04-01

数据信息页

HSS 1.0-3.2 EL Y30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

数据信息页

HSS 1.0-3.2 EL Y30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





HSS 1.0-3.2 EL Y30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术, 提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型 RIBBON HSS HF EL 40/300... 订货号 1426210000

GTIN (EAN) 4050118228823

数量 1 ST

版本 Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 30	版本
订货号	<u>1357430000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	

5 目录日期 / 图纸