SAISGZ-M-5A-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

弹片联接保证联接质量和功能, 同时缩短安装耗时。 这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。 导线与压线夹之间的联接抗震动,能提供持久的稳定的联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>1507700000</u>
类型	SAISGZ-M-5A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118316551
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 32 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	弹片联接
外壳基本材料	CuZn	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	6 mm	最大压接面积	0.5 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²	额定电压	60 V
额定电流	4 A	污染等级	3
端头类型	公头	屏蔽连接	是
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 +85 ° C

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口1	M12
端口 2	Tension-clamp	外壳基本材料	CuZn
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的

分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

目录日期/图纸 2

SAISGZ-M-5A-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案

