

SAISWZ-M-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

弹片联接保证联接质量和功能，同时缩短安装耗时。这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。导线与压线夹之间的联接抗震动，能提供持久的稳定的联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1508190000
类型	SAISWZ-M-5A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118317305
数量	1 items

SAISWZ-M-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

50 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数	5
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	镀锌, 经镀镍处理的
最小电缆直径	6 mm
最小压接面积	0.14 mm ²
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
端头类型	公头
螺纹环材料	锌压铸

编码	A 编码
联接类型	弹片联接
最大电缆直径	8 mm
最大压接面积	0.5 mm ²
额定电压	60 V
防护等级	IP67
污染等级	3
屏蔽连接	是
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

PB47 USB /M12 通用参数

回路数	5
端口 2	Tension-clamp
联接螺纹	M12
防护等级	IP67

端口 1	M12
外壳基本材料	镀锌, 经镀镍处理的
插针镀层	镀金的
插拔次数	≥ 100

分类

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECCLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECCLASS 14.0	27-44-01-16

SAISWZ-M-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

插针分配方案

