

**LADEGERAET EPG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

**通用订货数据**

订货号	1509370000
类型	<a href="#">LADEGERAET EPG</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
数量	1 items

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	178 mm	深度 (英寸)	7.0079 inch
高度	78 mm	高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
长度	178 mm	长度 (英寸)	7.0079 inch
净重	512 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

充电时间	0.5 h	电压范围	12 / 14.4 / 18 V
功耗	90 W	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

分类

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		