

PAC-S1500-2X10-V1-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和TERM系列继电器模块之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分:

- 原厂PLC前置连接器。
- 多芯 LiYY 电缆, 截面积为 0.14 mm²。
- 10针扁平电缆接头。

电缆通过自动化的连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 5.4 - 1 mm
订货号	1512540100
类型	PAC-S1500-2X10-V1-10M
GTIN (EAN)	4099986592148
数量	1 items

PAC-S1500-2X10-V1-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	862 g
----	-------

温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

通用参数

电缆长度	10 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYY
接口连接器	2X HE10 10P	最小回路数	10 回路
电缆外径	5.4 - 1 mm	PLC 侧接连接器	SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
导线压接面积	0.14 mm ²		

电气数据

最大总电流	3 A	耐压测试	1 KV/1s
每路允许的最大电流	1 A	额定电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
导线电阻	≤ 150 mΩ/m	导线载流能力	300 pF/m

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		