

**HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

**通用订货数据**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 版本         | 导线及电缆标记号, 6.4 - 12.7 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1513200000</a>  |
| 类型         | HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M     |
| GTIN (EAN) | 4050118320923               |
| 数量         | 1 items                     |

## HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 1.2 mm   | 深度 (英寸) | 0.0472 inch |
| 宽度 | 20.9 mm  | 宽度 (英寸) | 0.8228 inch |
| 长度 | 30000 mm | 长度 (英寸) | 1181.1 inch |
| 净重 | 722 g    |         |             |

## 温度

工作温度范围 -55...105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|        |              |        |  |
|--------|--------------|--------|--|
| 打印类型   | 空白           | 宽度     | 20.9 mm  |
| 最大工作温度 | 105 °C       | 最小工作温度 | -55 °C   |
| 颜色编码   | 黄色           | 卤素     | 不  |
| 长度     | 30000 mm     | 基础材料   | 聚烯烃  |
| 打印标志   | 无            | 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 工作温度范围 | -55...105 °C | 每卷数量   | 1  |

## 导线和电缆标记号

|         |                        |        |                    |
|---------|------------------------|--------|--------------------|
| 卤素      | 不                      | 最大压接面积 | 35 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 6 mm <sup>2</sup>      | 最大电缆外径 | 12.7 mm            |
| 最小电缆外径  | 6.4 mm                 | 收缩率    | 2:1                |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                  | 导线外径   | 6.4 - 12.7 mm      |
| 导线压接面积  | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |        |                    |

## 重要注意事项

产品信息 需要外部辊架 1302920000

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | THM MMP EXT.RH             | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1302920000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 30        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |


## HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |