

**HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

**通用订货数据**

版本	导线及电缆标记号, 9.5 - 19.1 mm, 黄色
订货号	<a href="#">1513220000</a>
类型	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118321029
数量	1 items

## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
宽度	30.9 mm	宽度 (英寸)	1.2165 inch
长度	30000 mm	长度 (英寸)	1181.1 inch
净重	1040.16 g		

## 温度

工作温度范围 -55...105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

打印类型	空白	宽度	30.9 mm
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-55 °C
颜色编码	黄色	卤素	不
长度	30000 mm	基础材料	聚烯烃
打印标志	无	适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
工作温度范围	-55...105 °C	每卷数量	1

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	70 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	16 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	19.1 mm
最小电缆外径	9.5 mm	收缩率	2:1
推荐的收缩温度	90 °C	导线外径	9.5 - 19.1 mm
导线压接面积	16 - 70 mm <sup>2</sup>		


## 重要注意事项

产品信息 需要外部辊架 1302920000

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸



HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON HSS HF EL 40/300...	版本
订货号	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 30	版本
订货号	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	

## HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	