

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 导线及电缆标记号, 2.4 - 4.8 mm, 白色 |
| 订货号 | 1513270000 |
| 类型 | HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M |
| GTIN (EAN) | 4050118321005 |
| 数量 | 1 items |

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 0.9 mm | 深度 (英寸) | 0.0354 inch |
| 宽度 | 7.6 mm | 宽度 (英寸) | 0.2992 inch |
| 长度 | 30000 mm | 长度 (英寸) | 1181.1 inch |
| 净重 | 287 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -55...105 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------|--------------|--------|---|
| 打印类型 | 空白 | 宽度 | 7.6 mm |
| 最大工作温度 | 105 °C | 最小工作温度 | -55 °C |
| 颜色编码 | 白色 | 卤素 | 不 |
| 长度 | 30000 mm | 基础材料 | 聚烯烃 |
| 打印标志 | 无 | 适用的打印机 | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| 工作温度范围 | -55...105 °C | 每卷数量 | 1 |

导线和电缆标记号

| | | | |
|---------|--------------------------|--------|-------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 4 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.75 mm ² | 最大电缆外径 | 4.8 mm |
| 最小电缆外径 | 2.4 mm | 收缩率 | 2:1 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C | 导线外径 | 2.4 - 4.8 mm |
| 导线压接面积 | 0.75 - 4 mm ² | | |

重要注意事项

| | |
|------|-------------------|
| 产品信息 | 需要外部辊架 1302920000 |
|------|-------------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本 |
| 订货号 | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。


通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | THM MMP EXT.RH | 版本 |
| 订货号 | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 |
| 订货号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 30 | 版本 |
| 订货号 | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| 数量 | 1 ST | |

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**THM MULTIMARK PLUS**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |