




产品图片



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	编码元件（端子），Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm
订货号	1514490000
类型	APGCE
GTIN (EAN)	4050118321906
数量	50 items

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	2.25 mm	深度 (英寸)	0.0886 inch
高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch
宽度	3.3 mm	宽度 (英寸)	0.1299 inch
净重	0.09 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-O		

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

图纸

