#### **APGPC 2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

版本	端子盖, 橙色, Wemid, 高度: 10.1 mm, 宽度: 4.8		
	mm, 深: 14.27 mm, V-0		
订货号	<u>1514500000</u>		
类型	APGPC 2.5		
GTIN (EAN)	4050118322002		
数量	50 items		

#### **APGPC 2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAAAAID \L\T	Marchine Street		
MAMID 认证	CC		
	66		
ROHS	一致		
尺寸和重量			,
 深	14.27 mm	深度 (英寸)	0.5618 inch
<u></u>	10.1 mm	高度 (英寸)	0.3976 inch
宽度	4.8 mm		0.189 inch
净重	0.36 g		
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C		130 °C
环保产品合规			·
D 110 A 101 b +	A.10 T.1014		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料参数			
基础材料	Wemid		
阻燃等级符合 UL 94	V-0	SC 340 F.	, a. C
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		00 00

## 数据信息页

#### **APGPC 2.5**

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





