

**IE-AD-M12DRJ45-MF-180**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	转换器, 直, RJ45 180°, M12, 5 类 (ISO/IEC 11801), IP67
订货号	<a href="#">1514970000</a>
类型	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
数量	1 items

## IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E471884

## 尺寸和重量

净重

37 g

## 温度

存储温度

-40 °C...80 °C

工作温度

-25 °C...80 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## 技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

D-编码

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

PA 66

目录册

5 类 (ISO/IEC 11801)

防护等级

IP67

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数

4

端口 1

RJ45 180°

端口 2

M12

物品描述

转换头, 直

构成

M12 针式连接器 转接  
RJ45 插槽

外壳基本材料

PA 66

目录册

5 类 (ISO/IEC 11801)

联接螺纹

M12

插针镀层

镀金的

屏蔽

是

防护等级

IP67

## 标准

连接器标准

IEC 60603-7-5, IEC  
61076-2-101

## 电气特性

触点电阻

≤ 10 mΩ

50 °C 下载流量

1 A

## 技术数据

回路数

4

编码

D-编码

联接螺纹

M12

插针镀层

镀金的

类型

直

外壳基本材料

PA 66

防护等级

IP67

编制日期 15.03.2026 02:41:10 MEZ

目录日期 / 图纸

## IE-AD-M12DRJ45-MF-180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



尺寸图



安装开孔

