

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	转接器, 直, RJ45 180°, M12, 5 类 (ISO/IEC 11801), IP67
订货号	1514970000
类型	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
数量	1 items

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E471884

尺寸和重量

净重 37 g

温度

存储温度 -40 °C...80 °C

工作温度 -25 °C...80 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

技术资料 可定制接插件

回路数 4 编码 D-编码

插针镀层 镀金的 外壳基本材料 PA 66

目录册 5 类 (ISO/IEC 11801) 防护等级 IP67

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数 4 端口 1 RJ45 180°

端口 2 M12 物品描述 转换头, 直

构成 M12 针式连接器 转接 外壳基本材料 PA 66

目录册 5 类 (ISO/IEC 11801) 联接螺纹 M12

插针镀层 镀金的 屏蔽 是

防护等级 IP67

标准

连接器标准 IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

电气特性

触点电阻 ≤ 10 mΩ 50 °C 下载流量 1 A

技术数据

回路数 4 编码 D-编码

联接螺纹 M12 插针镀层 镀金的

类型 直 外壳基本材料 PA 66

防护等级 IP67

编制日期 23.01.2026 11:27:43 MEZ

目录日期 / 图纸

分类

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



安装开孔

