


SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Y 连接器, M8 / M8, 信号倍增器 |
| 订货号 | 1524700000 |
| 类型 | SAI-Y-3/3 M8-M8 |
| GTIN (EAN) | 4050118330069 |
| 数量 | 1 items |

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E307231

尺寸和重量

净重 14.96 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 回路数 | 3 | 编码 | M8 = 无 |
| 插针镀层 | Au (Gold) | 外壳基本材料 | PUR |
| 额定电压 | 30 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 污染等级 | 3 | 屏蔽连接 | 否 |
| 螺纹环材料 | 锌压铸 | 外壳温度范围 | -25...+85 °C |

联接数据

| | | | |
|--------------|-------|--------------|-----------------|
| 组件出线口 - 接插件 | M8 针式 | 单出线口 1 - 接插件 | M8 孔式 |
| 单出线口 2 - 接插件 | M8 孔式 | 拧紧力矩 | M8: 0.5 - 0.6Nm |

标准

连接器标准 IEC 61076-2-104

通用参数

| | | | |
|-------|---------|--------|--------------|
| 回路数 | 3 | 编码 | M8 = 无 |
| 联接螺纹 | M8 / M8 | 插针镀层 | Au (Gold) |
| 拧紧力矩 | 0.4 Nm | 外壳基本材料 | PUR |
| 额定电压 | 30 V | 额定电流 | 4 A |
| AF 尺寸 | 9 mm | 防护等级 | IP67 |
| 插拔次数 | ≥ 100 | 污染等级 | 3 |
| 端口 1 | M8/M8 | 端口 2 | 螺钉 |
| 屏蔽连接 | 否 | 外壳温度范围 | -25...+85 °C |
| 导线外径 | - | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



接线图

