

HDC DG 24B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

我们可以为外壳提供不同的配件，其中包括密封件。我们的外壳基于出色的密封件，可保证最大程度的密封性。

大量的测试产品系列可以证实：RockStar® 最高在50米水深情况下，可绝对密封。因此，您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 附件, 接线箱附件 |
| 订货号 | 1525270000 |
| 类型 | HDC DG 24B IP68 |
| GTIN (EAN) | 4050118330625 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 2.64 g

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

运行

| | | | |
|----------|----------|----|----|
| 安装尺寸 | 8 | 密封 | 硅胶 |
| 颜色 (RAL) | RAL 3020 | BG | 8 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |