

**VG 16 HQ K68 2X7 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 聚碳酸酯
订货号	<a href="#">1525530000</a>
类型	VG 16 HQ K68 2X7 SW
GTIN (EAN)	4050118339550
数量	1 items

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 13 g

**温度**

温度限值 -20 °C ... 100 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	7 mm
卤素	无卤	AF 尺寸 1	27 mm
AF 尺寸	27 mm	防护等级	IP68
电缆接头	PG 16	基础材料	聚碳酸酯
螺纹 (外部)	PG 16		

**分类**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		