

ESG 9/26 SCM ECO MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌 x 26 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式
订货号	1525800000
类型	ESG 9/26 SCM ECO MC SDR
GTIN (EAN)	4050118331875
数量	16 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	0.96 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.010 kg CO2 eq.

通用数据

打印类型	客户定制
打印工艺	MC-激光
类型	插拔式
宽度	26 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C
颜色编码	根据客户需求
卤素	不
基础材料	PA 66
打印颜色	黑色
打印标志	需要 M-Print PRO 文件
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard
适用的打印机	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers
工作温度范围	-40...100 °C
应用/制造商	Weidmueller, D-Series 27 mm

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

