数据信息页

SFGH BOX WM4 C BT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具,用于加工插头

通用订货数据

版本	光伏型, 接插件, male
订货号	<u>1530640000</u>
类型	SFGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335460
数量	100 items

SFGH BOX WM4 C BT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.7 g		
温度			
最小持续工作温度	-40 °C	最大持续工作温度	85 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	E物质 (SVHC)	
技术数据			
最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	5.5 mm
电缆类型	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014	核准	TÜV Rheinland (IEC 62852)
最大压接面积	6 mm²	最小压接面积	4 mm²
防护等级	IP65, IP67, IP2X 开放式		2
额定电压	1500 V DC (IEC)	螺纹 (外部)	M 12
额定电流	35 A		
保修			
	2年		
重要注意事项			
产品信息	触点需另行订购		
⁾	用当从而力1J以则 ————————————————————————————————————		
<u>万夫</u>			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

目录日期/图纸 2

SFGH BOX WM4 C BT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

...用于光纤端头

在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。 压接是导线和端头之间的安全联接,很大程度上也可取代 焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开 的联接。通过高品质的精密工具,可实现电子和机械方面 的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机 构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合 相关国际标准和规定。

通用订货数据

 类型
 CTF PV WM4
 版本

 订货号
 1222870000
 光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸

 GTIN (EAN)
 4050118006254

 数量
 1 ST

附件

防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能联接器 免受灰尘和污垢的侵害。

"SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能联接器防止意外打开,只 能使用特殊多功能工具才能释放。

通用订货数据

 类型
 VSSO WM4 C
 版本

 订货号
 1254870000
 光伏型, 扁平化设计

 GTIN (EAN)
 4050118047479

 数量
 100 ST

工具

- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量(符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换,从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

数量

 类型
 MULTI-STRIPAX PV
 版本

 订货号
 1190490000
 光伏型, 接插件

 GTIN (EAN)
 4032248973262

编制日期 21.11.2025 05:55:22 MEZ

1 ST

目录日期/图纸 3

SFGH BOX WM4 C BT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

拼装孔

WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具,用于加工插头

通用订货数据

类型	SFKO WM4 C BT	版本
订货号	<u>1530680000</u>	光伏型, 接插件, 插针
GTIN (EAN)	4050118335279	
数量	100 ST	
类型	SFKO WM4 C RL	版本
类型 订货号	SFKO WM4 C RL 1530780000	版本 光伏型, 接插件, 插针