

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具,用于加工插头

通用订货数据

	'	
版本	光伏型,接插件,插座	
订货号	<u>1530670000</u>	
类型	BUKO WM4 C BT	
GTIN (EAN)	4050118335477	
数量	100 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

22-57-02-92

22-57-02-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

軍批					
	,				
MAMID 认证	TÜV Type Approved				
ROHS	一致				
尺寸和重量					
净重	1.8 g				
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
分类					
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928		
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928		
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03		
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-01-90		

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

22-57-02-92

22-57-02-92

22-57-02-92



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

...用于光纤端头



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。 压接是导线和端头之间的安全联接,很大程度上也可取代 焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开 的联接。通过高品质的精密工具,可实现电子和机械方面 的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机 构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合 相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型 CTF PV WM4 订货号 1222870000 GTIN (EAN)

4050118006254

数量

版本

光伏型,光伏端头压接工具,机械的,压模不可拆卸

附件





防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能联接器 免受灰尘和污垢的侵害。

"SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能联接器防止意外打开,只 能使用特殊多功能工具才能释放。

通用订货数据

类型 VSSO WM4 C 订货号 1254870000 4050118047479 GTIN (EAN)

100 ST

版本

光伏型,扁平化设计

工具

数量



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量(符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进 行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换,从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型 MULTI-STRIPAX PV 订货号 1190490000 GTIN (EAN) 4032248973262

版本

光伏型,接插件

1 ST 数量

编制日期 11.11.2025 10:10:37 MEZ

3 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

WM4 C 盒式接插件



WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具,用于加工插头

通用订货数据

类型 BUGH BOX WM4 C BT 订货号 1530630000

GTIN (EAN) 4050118335453

数量 100 ST 版本

光伏型,接插件,female

WM4 现场接插件



WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具,用于加工插头

通用订货数据

类型 BUGH WM4 C BT 订货号 1530690000

GTIN (EAN) 4050118335347

100 ST 数量

光伏型,接插件,female