

BUGH WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WM4 C 光伏连接器**

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具，用于加工插头

通用订货数据

版本	光伏型, 接插件, female
订货号	1530690000
类型	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
数量	100 items

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

11.6 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术数据

最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	5.5 mm
电缆类型	2 Pfg1 169/08.07, EN 50618:2014	核准	TÜV Rheinland (IEC 62852)
最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	4 mm ²
防护等级	IP65, IP67, IP2X 开放式	污染等级	3 (2 个位于密封区域内)
额定电压	1500 V DC (IEC)	螺纹 (外部)	M 16
额定电流	35 A		

保修

质保期

2年

重要注意事项

产品信息

触点需另行订购

分类

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

...用于光纤端头



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	CTF PV WM4	版本	
订货号	1222870000	版本	光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸
GTIN (EAN)	4050118006254		
数量	1 ST		

附件



防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能连接器免受灰尘和污垢的侵害。
 "SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能连接器防止意外打开，只能使用特殊多功能工具才能释放。

通用订货数据

类型	VSSO WM4 C	版本	
订货号	1254870000	版本	光伏型, 扁平化设计
GTIN (EAN)	4050118047479		
数量	100 ST		

工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量 (符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换, 从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX PV	版本	
订货号	1190490000	版本	光伏型, 接插件
GTIN (EAN)	4032248973262		
数量	1 ST		

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

拼装销



WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具，用于加工插头

通用订货数据

类型	BUKO WM4 C BT	版本
订货号	1530670000	光伏型, 接插件, 插座
GTIN (EAN)	4050118335477	
数量	100 ST	
类型	BUKO WM4 C RL	版本
订货号	1530770000	光伏型, 接插件, 插座
GTIN (EAN)	4050118335491	
数量	4500 ST	