

## BUKO WM4 C RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WM4 C 光伏连接器

- 适用于 4 mm<sup>2</sup> 和 6 mm<sup>2</sup> 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具，用于加工插头

## 通用订货数据

版本	光伏型, 接插件, 插座
订货号	<a href="#">1530770000</a>
类型	BUKO WM4 C RL
GTIN (EAN)	4050118335491
数量	4500 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

2.45 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

## BUKO WM4 C RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

#### ...用于光纤端头



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

#### 通用订货数据

类型	CTF PV WM4	版本	
订货号	<a href="#">1222870000</a>	版本	光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸
GTIN (EAN)	4050118006254		
数量	1 ST		

### 附件



防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能连接器免受灰尘和污垢的侵害。  
 "SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能连接器防止意外打开，只能使用特殊多功能工具才能释放。

#### 通用订货数据

类型	VSSO WM4 C	版本	
订货号	<a href="#">1254870000</a>	版本	光伏型, 扁平化设计
GTIN (EAN)	4050118047479		
数量	100 ST		

### 工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量 (符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换, 从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

#### 通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX PV	版本	
订货号	<a href="#">1190490000</a>	版本	光伏型, 接插件
GTIN (EAN)	4032248973262		
数量	1 ST		

## BUKO WM4 C RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## WM4 C 盒式接插件



## WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm<sup>2</sup> 和 6 mm<sup>2</sup> 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具，用于加工插头

## 通用订货数据

类型	BUGH BOX WM4 C BT	版本	
订货号	<a href="#">1530630000</a>	光伏型, 接插件, female	
GTIN (EAN)	4050118335453		
数量	100 ST		

## WM4 现场接插件



## WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm<sup>2</sup> 和 6 mm<sup>2</sup> 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具，用于加工插头

## 通用订货数据

类型	BUGH WM4 C BT	版本	
订货号	<a href="#">1530690000</a>	光伏型, 接插件, female	
GTIN (EAN)	4050118335347		
数量	100 ST		