### **HDC 40D TOBU 2M32G CS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	<u>1532320000</u>
类型	HDC 40D TOBU 2M32G CS
GTIN (EAN)	4050118339666
数量	1 items

目录日期/图纸 1

## **HDC 40D TOBU 2M32G CS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

76 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>审批</b>				
MAMID 认证				
OHS				
ママス				
くり 州里里				
重	261 g			
温度				
温度限值	-40 °C 125 °C			
不保产品合规				'
110 A 10111-	A 40 T 70 U			
RoHS 合规状态	合规,无例外	* /- \L (0, 110)		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度	大注物质 (SVHC)	<del></del> ==	
<b>比学抵抗力</b>	材料		丙酮 	
	化学抵抗力		有条件的耐受性	
	材料		钻孔油	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料		柴油	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料		乙醇	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料		传动油	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料		液压油	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料 化学抵抗力		冷却剂	
			有耐受性	
	材料		石油挥发油	
	化学抵抗力		有耐受性 江流	
	材料 化学抵抗力		汗液 有耐受性	
	化学抵抗力   材料			
	材料		4条件的侧叉性 水	
			<u>水</u>	
	材料		紫外	
	化学抵抗力			
	材料		<u> </u>	
	化学抵抗力		· 承彰 不稳定	
通用参数				
J == == +++++V	<i>t</i> ± <i>t</i> ⊓	****		w+%=
ト売基本材料 をお答例	据铝	表面处理		粉末涂层
方护等级	IP65, 插接状态下 不锈钢	<u>EMC 外壳</u>		无
<b>尺寸大小</b>				
(1)\(\(\alpha\)				
<b>性线</b>	带螺纹	外壳宽度 C		43 mm
小丰台上	02.2 mm	从丰宣使D		76 mm

外壳总长

目录日期/图纸 2

外壳高度B

93.3 mm





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

运行			
电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	上部 插座
上方输入电缆数量	2	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	顶部进线, 插头外壳	锁定系统设计	侧面锁定,普通高度
类型	高的		6
	带螺纹	 型号	插头
机罩设计	十字托架		M 32
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
适用于 ModuPlug®	是		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

# 数据信息页

## **HDC 40D TOBU 2M32G CS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **HDC 40D TOBU 2M32G CS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 防尘防尘盖

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

类型

HDC 16B DMDQ 2QB 版本

订货号 1665270000 4008190421977 GTIN (EAN)

数量 1 ST

HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁

定, 普通高度,标准

5 目录日期 / 图纸