

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 工具, 自动剥线机 |
| 订货号 | 1534740000 |
| 类型 | POWERSTRIPPER AM 12 |
| GTIN (EAN) | 4050118338409 |
| 数量 | 1 items |

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|--------------|
| 深 | 230 mm | 深度 (英寸) | 9.0551 inch |
| 高度 | 520 mm | 高度 (英寸) | 20.4724 inch |
| 宽度 | 254 mm | 宽度 (英寸) | 10 inch |
| 净重 | 17000 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

剥线机器

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 驱动 | 电控气动 | 脉冲时间 | 约 3 s |
| 剥线长度 | 20 - 120 mm | 压缩空气连接 | 5 - 5.5 bar |
| 电气联接 | 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA | 最大拆解长度 | 120 mm |
| 最大拆解区域 | 11.90 | 拔插长度 | 80 mm |
| 最小拆解长度 | 25 mm | 最小拆解区域 | 3.5 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com




POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| 类型 | AIMESA VRM 0,55 | 版本 |
| 订货号 | 2007320000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392685 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 0,78 | 版本 |
| 订货号 | 2007330000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392692 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 1,13 | 版本 |
| 订货号 | 2007340000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392814 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 1,65 | 版本 |
| 订货号 | 2007350000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392746 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 2,09 | 版本 |
| 订货号 | 1120920000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4032248901869 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 2,53 | 版本 |
| 订货号 | 2007360000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392562 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 3,01 | 版本 |
| 订货号 | 2007370000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392555 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 3,49 | 版本 |
| 订货号 | 2007380000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392753 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 4,37 | 版本 |
| 订货号 | 2007390000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392807 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 6,20 | 版本 |
| 订货号 | 1120910000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4032248901920 | |
| 数量 | 1 ST | |

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | 4-FOLD BLADE PS AM 12 | 版本 |
| 订货号 | 2819820000 | 自动化机器, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4064675343363 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 0,55 | 版本 |
| 订货号 | 2007320000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392685 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 0,78 | 版本 |
| 订货号 | 2007330000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392692 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 1,13 | 版本 |
| 订货号 | 2007340000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392814 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 1,65 | 版本 |
| 订货号 | 2007350000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392746 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 2,09 | 版本 |
| 订货号 | 1120920000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4032248901869 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 2,53 | 版本 |
| 订货号 | 2007360000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392562 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 3,01 | 版本 |
| 订货号 | 2007370000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392555 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 3,49 | 版本 |
| 订货号 | 2007380000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392753 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 4,37 | 版本 |
| 订货号 | 2007390000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392807 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AIMESA VRM 6,20 | 版本 |
| 订货号 | 1120910000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4032248901920 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | 4-FOLD BLADE PS AM 12 | 版本 |
| 订货号 | 2819820000 | 自动化机器, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4064675343363 | |
| 数量 | 1 ST | |