

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: PZ 10 HEX, 剥线工具: STRIPAX, 最小压接面积: 0.14, 颜色编码: Weidmüller
订货号	1542250000
类型	CRIMPSET PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118347029
数量	1 items
包装	塑料盒

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	261 mm	深度 (英寸)	10.2756 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	338 mm	宽度 (英寸)	13.3071 inch
净重	1803 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述	套件包括达10 mm ² 的六角形压接工具、剥线工具和魏德米勒色码管状端头
------	--

类别

压接范围, 最大	10 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
包装	塑料盒	剥线工具	STRIPAX
压接钳	PZ 10 HEX	颜色编码	Weidmüller
AEH 数量	2900 pcs.		

分类

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 10 HEX	版本
订货号	1445070000	管状端头压接工具, 0.25mm², 10mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	H0,5/14 OR	版本
订货号	0690700000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14 W	版本
订货号	0462900000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14 GE	版本
订货号	0463000000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14 R	版本
订货号	0463100000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15D BL	版本
订货号	9019160000	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
类型	H4,0/20D GR	版本
订货号	9019200000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	

导线额定截面积 6.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据


类型	H6,0/20 SW	版本
订货号	0533500000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

导线额定截面积 10.0 mm²

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10.0/22 EB	版本	
订货号	0534200000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 象牙色	
GTIN (EAN)	4008190033460		
数量	100 ST		

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	KOFFER PSC4-01	版本	
订货号	9028860000	工具, 分类箱	
GTIN (EAN)	4032248304608		
数量	1 ST		