

## SAI-4-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

版本	自装配规格, M12, 400 V, S-编码, LED: 是, 起始器 LED: , 接线类型:
订货号	<a href="#">1542580000</a>
类型	SAI-4-M-MVV-M12 S-COD
GTIN (EAN)	4050118347326
数量	1 items

## SAI-4-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 200 g

## 温度

工作温度 -20 - 80

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## 联接数据

最小电缆外径	6 mm	最大电缆外径	12 mm
剥线长度	40 mm	电缆接头	M 20
压接范围, 最小	0.2 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>
存储空间	标准	分线盒出线	自装配规格
PE 连接类型	螺钉联接		

## 常规技术数据

防护等级	IP68	插拔式站点防错编码	S-编码
回路数	4	插座数量	4
联接螺纹	M12	污染等级	3
阻燃性能	V-0	插拔次数	≥ 50
LED	是	操作功能的 LED 颜色	黄色

## 材料数据

外壳基本材料	Pocan	分线盒材料	塑料材质
外壳颜色	灰, RAL 7032	盖罩密封材料	Viton
螺钉插座	CuZn, 镀镍	触点材料	CuZn
插针镀层	镀金的	触点支架材料	PBT (UL 94 V0)

## 电气数据

额定电压, 最大	400 V	额定电压	400 V AC
单个回路最大载流量	27.6 A	总电流	27.6 A
每路信号的电流	10 A	存在电气分离	无

## 电缆技术数据

回路数	4	最大电缆外径	12 mm
最小电缆外径	6 mm	适用于拖曳电缆	无

**SAI-4-M-MVV-M12 S-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		


SAI-4-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



接线图



打印



**SAI-4-M-MVV-M12 S-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

螺钉联接



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAISGS-P-4S-8/10-M12	版本
订货号	<a href="#">1391990000</a>	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4050118192353	
数量	1 ST	
类型	SAISWS-P-4S-8/10-M12	版本
订货号	<a href="#">1467860000</a>	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4050118273410	
数量	1 ST	