

SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	穿板直通型, 回路数: 8, 编码: A 编码, M12, 30 V
订货号	1543490000
类型	SAI-WDF 8P M12 M16
GTIN (EAN)	4050118348170
数量	1 items

SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

尺寸和重量

净重

24 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

回路数

8

编码

A 编码

插针镀层

Au (Gold)

额定电压

30 V

额定电流

1.5 A

防护等级

IP67

污染等级

3

额定电流

接触点 1-4 为 8A, 接触点 5 为 2A, 2A (8回路)

屏蔽连接

是

螺纹环材料

锌压铸

外壳温度范围

-25...+85 °C

技术数据

回路数

8

编码

A 编码

联接螺纹

M12

插针镀层

Au (Gold)

额定电压

30 V

额定电流

1.5 A

防护等级

IP67

污染等级

3

螺纹环材料

锌压铸

外壳温度范围

-25...+85 °C

分类

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06


SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


图纸

www.weidmueller.com

图纸



插针分配方案



插针分配方案

