


SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	穿板直通型, 回路数: 8, 编码: A 编码, M12, 30 V
订货号	1543490000
类型	SAI-WDF 8P M12 M16
GTIN (EAN)	4050118348170
数量	1 items

SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

尺寸和重量

净重

24 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

回路数	8	编码	A 编码
插针镀层	Au (Gold)	额定电压	30 V
额定电流	1.5 A	防护等级	IP67
污染等级	3	额定电流	接触点 1-4 为 8A, 接触点 5 为 2A, 2A (8回路)
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-25...+85 °C		

技术数据

回路数	8	编码	A 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	Au (Gold)
额定电压	30 V	额定电流	1.5 A
防护等级	IP67	污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-25...+85 °C

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

图纸



插针分配方案



插针分配方案

