

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, Set
订货号	1543680000
类型	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
数量	1 items

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	134 mm	深度 (英寸)	5.2756 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	67 mm	宽度 (英寸)	2.6378 inch
净重	493.15 g		

温度

存储温度

工作温度

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

基本信息

产品型号	Set																								
防护等级	IP65, 闭合状态																								
箱体材料	铸铝																								
盖板材料	聚碳酸酯(PC)																								
参考产品	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-IP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC																								
参考产品	<table> <tr><td>基数</td><td>1</td></tr> <tr><td>参考信息</td><td>IE-FC-SFP-KEY2</td></tr> <tr><td>基数</td><td>1</td></tr> <tr><td>参考信息</td><td>IE-FC-IP-PWB/2ST</td></tr> <tr><td>基数</td><td>1</td></tr> <tr><td>参考信息</td><td>IE-FCI-PWB-DE</td></tr> <tr><td>基数</td><td>1</td></tr> <tr><td>参考信息</td><td>IE-BI-USB-A</td></tr> <tr><td>基数</td><td>1</td></tr> <tr><td>参考信息</td><td>IE-BI-RJ45-C</td></tr> <tr><td>基数</td><td>1</td></tr> <tr><td>参考信息</td><td>IE-FC-PWPC</td></tr> </table>	基数	1	参考信息	IE-FC-SFP-KEY2	基数	1	参考信息	IE-FC-IP-PWB/2ST	基数	1	参考信息	IE-FCI-PWB-DE	基数	1	参考信息	IE-BI-USB-A	基数	1	参考信息	IE-BI-RJ45-C	基数	1	参考信息	IE-FC-PWPC
基数	1																								
参考信息	IE-FC-SFP-KEY2																								
基数	1																								
参考信息	IE-FC-IP-PWB/2ST																								
基数	1																								
参考信息	IE-FCI-PWB-DE																								
基数	1																								
参考信息	IE-BI-USB-A																								
基数	1																								
参考信息	IE-BI-RJ45-C																								
基数	1																								
参考信息	IE-FC-PWPC																								

技术数据

打印	包含固定标签: "仅供服务用!", "USB", "以太网", "230 V AC"	隔板	2x 数据, 1x 电源, 不带屏蔽
框架	塑料防护盖, 可用钥匙锁定	插座额定电压	250 V
电源插芯	DE 插座	数据插芯	USB 2.0 A/A, Cat.6 RJ45 耦合器 A
插座额定电流	16 A		

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

通用标准

证书号 (DNV)	TAA000022B
-----------	------------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

