

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, 熔断器, 熔丝插芯
订货号	1543690000
类型	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E479289

尺寸和重量

净重	37 g
----	------

温度

存储温度	工作温度
安装温度	

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	8bl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

产品型号	熔断器	插芯类型	熔丝插芯
------	-----	------	------

通用标准

证书号 (DNV)	TAA000022B	UR 证书号	E479289
-----------	------------	--------	---------

技术数据

联接类型	扁平插套 6.5 mm	额定电流	3 A
导线电阻	0.069 Ω 典型值	工作电压	32 V DC, 250 V AC
载流量	1.5kVeff		

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		