



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 版本         | FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 10 A |
| 订货号        | <a href="#">1546590000</a>           |
| 类型         | IE-FCI-PWB-AU-10A                    |
| GTIN (EAN) | 4050118351842                        |
| 数量         | 1 items                              |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

45 g

## 温度

存储温度

-10 °C...70 °C

工作温度

-5 °C...40 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 基本信息

防护等级

IP20

插芯类型

大号电源插芯

连接器正面

类型 I

火灾荷载

875 kJ

## 通用标准

证书号 (DNV)

TAA000022B

## 可接导线

剥线长度

9 mm

联接类型

螺钉联接

导线截面积, 极软线, 带管状端头

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 极软线, 无管状端头

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

4 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 硬导线

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

4 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 软线, 带管状端头

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 软线, 无管状端头

1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 极软线, 无管状端头

1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 硬导线

1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 软线, 带管状端头

1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 软线, 无管状端头

最小

1.5 mm<sup>2</sup>

最大

4 mm<sup>2</sup>

导线截面积, 极软线, 带管状端头

1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

## 技术数据

额定电压 (交流)

240 V

外壳基本材料

聚碳酸酯(PC)

额定电流


10 A

分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |

图纸

尺寸图



尺寸图



## 附件

## 用于插座插芯的导轨适配器



也适用于工业以太网附件：可以从魏德米勒一手获得。

优点：

- 工具
- 测试设备
- 穿透电缆
- 开关柜联接
- 标记号
- 防尘
- 电源模块
- 过压保护

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | IE-DINRAIL-AD-PWB          | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2534680000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118546354              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |