### **THM ESO 8/29 P WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 通用订货数据

版本	端子标记号, 插入式标记号, 29 x 8 mm, 白色
订货号	<u>1546940000</u>
类型	THM ESO 8/29 P WS
GTIN (EAN)	4050118352191
数量	2500 items

### **THM ESO 8/29 P WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技术数据

审批			
	_		
ROHS			
尺寸和重量			
京庄	20	京庆/本十)	1 1 1 1 7 ;;; al-
高度 ************************************	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度 净重	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
<b>尹里</b> ————————————————————————————————————	0.06 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
打印方向	水平和垂直的	宽度	8 mm
<b>颜色编码</b>	白色	卤素	不
基础材料	聚酯纤维, 无PVC	打印标志	无
<b>与卷数量</b>	2500		
分类			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
TIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
TIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
CLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

# 数据信息页

### **THM ESO 8/29 P WS**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### **THM ESO 8/29 P WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能,以免受环境影响。用电缆扎带固定非常灵活,几乎适合所有截面积的导线

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座,并用夹子固定。 WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。 使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计,结合 MultiCard ELS 标签,能最有效的 提供环境保护

#### 通用订货数据

类型 WKM 8/30 订货号 <u>1631910000</u> GTIN (EAN) 4008190206666 版本 WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, 接线盒和电缆标识

牌,透明

数量 50 ST

目录日期 / 图纸