

THM ESO 8/29 P WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	端子标记号, 插入式标记号, 29 x 8 mm, 白色
订货号	1546940000
类型	THM ESO 8/29 P WS
GTIN (EAN)	4050118352191
数量	2500 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	0.06 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据


打印方向	水平和垂直的	宽度	8 mm
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酯纤维, 无PVC	打印标志	无
每卷数量	2500		

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能，以免受环境影响。用电缆扎带固定非常灵活，几乎适合所有截面积的导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座，并用夹子固定。WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。

使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计，结合 MultiCard ELS 标签，能最有效的提供环境保护

通用订货数据

类型	WKM 8/30	版本	
订货号	1631910000	WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, 接线盒和电缆标识	
GTIN (EAN)	4008190206666	牌, 透明	
数量	50 ST		