

URS 0.34 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	自动化机器，备用件
订货号	1550340000
类型	URS 0.34 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118357110
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
直径	160 mm	净重	1100 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597
ETIM 10.0	EC001597	ECLASS 14.0	27-24-26-02
ECLASS 15.0	27-24-26-02		