

CAN SUB-D SK35 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

通用订货数据

版本	SUB-D
订货号	1550610000
类型	CAN SUB-D SK35 TERM PS
GTIN (EAN)	4050118357066
数量	1 items

CAN SUB-D SK35 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	16.8 mm	深度 (英寸)	0.6614 inch
高度	68.8 mm	高度 (英寸)	2.7087 inch
宽度	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
净重	100 g		

温度

湿度	+25°C 时最大为 75%，无 冷凝
----	------------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

SUB-D 联接器技术参数

拧紧力矩矩	0.3 Nm	外壳基本材料	ZnAl
湿度	+25°C 时最大为 75%，无 冷凝	防护等级	IP30
插拔次数	≥ 200	数据传输率	1 Mbps
出线方向	35°	可提供终端电阻	是
总线接口	D-Sub端子 9回路, 插座	锁定装置	UNC4-40
外壳温度范围	-20...+70 °C	总线, PG 接口	D-Sub端子 9回路, 针
总线, 电缆接口	螺钉连接	编程接口	是

分类

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		