SMSE WSH 90/60 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 汇流排, 钢
订货号	<u>1553270000</u>
类型	SMSE WSH 90/60 MT
GTIN (EAN)	4050118360479
数量	10 items

SMSE WSH 90/60 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	60 mm	深度 (英寸)	2.3622 inch	
· 高度	134 mm	高度 (英寸)	5.2756 inch	
元 <u>年</u> 宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch	
争重	43.82 g			
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
环保产品合规	20 000 0	21-76/111/2	0 010 0	
N. W. HILLI W.				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数			,	
安装指导	直接安装	防爆版	不	
可压接导线 (额定联接)				
联接类型	其他			
材料参数				
基础材料	钢	表面处理	经镀锌处理的	
参照的科			红饭杆刈埕叫	
通用的				
安装指导	直接安装	表面处理	经镀锌处理的	
	且以又代	大田 及左		
万矢				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 15.0	27-14-11-92			

目录日期/图纸 2