

IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, VGA 耦合, VGA/HD15 信号插芯, 插座 / 插座
订货号	1556290000
类型	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E497345

尺寸和重量

净重	9 g
----	-----

温度

存储温度	工作温度	-55 °C...105 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

基本信息

产品型号	VGA 耦合	防护等级	IP20
插芯类型	VGA/HD15 信号插芯		

通用标准

证书号 (DNV)	TAA000022B	UR 证书号	E497345
-----------	------------	--------	---------

电气特性


介电强度, 触点-触点	1000 V eff / 1 min	绝缘电阻	1000 MΩ at 500 V DC
-------------	--------------------	------	---------------------

分类


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

图纸

尺寸图



尺寸图



尺寸图

