

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片








楼宇安装布线

针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如 汇流排和 汇流排支架。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
订货号	<u>1561800000</u>
类型	WPD 401 2X25/2X16 4XGY
GTIN (EAN)	4050118366549
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

甲	批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

深	49.3 mm	深度 (英寸)	1.9409 inch
高度	55.7 mm	 高度 (英寸)	2.1929 inch
宽度	81.5 mm		3.2087 inch
净重	271 g		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

其它技术参数

带锁销	 是	开放端	关闭的
可卡装	 是	安装指导	端子导轨 / 安装板
防爆版	是	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 4	连接方向	水平进线
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	8	 压接范围,最大	25 mm²
压接范围,最小	1.5 mm²	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 1.5 mm²		,带管状端 16 mm²
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最小	带管状端 1.5 mm²	最大压接面积 软导线	0 mm ²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm²		25 mm²
接线截面积,多股线,最小	1.5 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线	,最大 25 mm²
导线连接截面积, 单股硬导线,	最小 1.5 mm²	-	

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	浅灰
阻燃等级符合 UL 94	V-0		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值			
类型	螺钉连接	必须的端板	无
电位数量	4		1
每层压接点数量	8	 每层电位点数量	4
层,内部桥接	 无	 PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35		 无
PE 功能	无	PEN功能	无
通用的			
© 64 */r	4	B.化是土压按索和 AMC	ANA/C 4
回路数	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	导线最大压接面积 AWG 导线最小压接面积 AWG	AWG 4 AWG 16
女表指守 标准			TS 35
17√庄	61238-1, VDE 0603-2	安装导轨已装备	15 35
额定数据			
额定横截面	25 mm ²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	_ 额定直流电压	1000 V
额定电流	152 A	量 最大电流	152 A
标准	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2		
分类			
ETIMA C.O.	F000007	ETIM 7.0	F000007
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
TIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


图纸
















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀,Pozidriv, SDK PZ DIN 5262,ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型 SDK PZ2 订货号 9008540000 GTIN (EAN)

4032248056538

数量

版本

螺丝刀, 螺丝刀

V2



SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以 在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的 应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具,非常小的导线也 很容易安装。

- 采用无卤材料
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制 作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	SFX 10/23 MC NE WS V2	版本
订货号	<u>1852390000</u>	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248385362	
数量	160 ST	
类型	SFX 14/23 MC NE WS V2	版本
订货号	<u>1852440000</u>	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248385416	
数量	160 ST	
类型	SFX 9/24 MC NE WS V2	版本
订货号	1852490000	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248385461	
数量	160 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Blank



SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具,非常小的导线也很容易安装。

- 采用无卤材料
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印:请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 SFX 9/24 S MC NE WS

订货号 1323440000

GTIN (EAN) 4050118125894

数量 120 ST

版本

SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, 白色

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	<u>1805520000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

目录日期/图纸 6