

## WQB WPD X06/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 灰色, 215 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：39.50, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
订货号	<a href="#">1561940000</a>
类型	WQB WPD X06/2
GTIN (EAN)	4050118367126
数量	3 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	5.5 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
------	------	-----	---

## 大小

间距 P (单位: mm)	39.50 mm
---------------	----------

## 材料参数

颜色编码	灰色
------	----

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	2
-----	---

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	215 A
------	-------	------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		