WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片









我们的 WPD 1XX 配电块可用于所有供电和配电应用场景。其简单的设计让用户能够更快了解,并能快速有效地实现节约空间的配电。

通用订货数据

版本	电位分配器端子、螺钉联接、浅灰、95 mm²、270 A.
	1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
订货号	<u>1562220000</u>
类型	WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY
GTIN (EAN)	4050118385298
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证











ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	54.5 mm	深度 (英寸)	2.1457 inch
高度	73 mm	 高度 (英寸)	2.874 inch
宽度	51 mm	 宽度 (英寸)	2.0079 inch
	211 a		

温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号	CNEX16ATEX0005U	IECEX 证书号	IECEXCNEX 16.0005U
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)	440 V	电流 (ATEX)	232 A
导线最大压接面积(ATEX)	95 mm²	最大电压(国际电工委员会IECEX)	440 V
电流 (IECEX)	232 A	EN 60079-7 标识	Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D		

其它技术参数

开放端	关闭的	安装指导	端子导轨 / 安装板
防爆版	是	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 3/0	连接方向	水平进线	
联接类型 2	螺钉联接	 联接类型	螺钉联接	
联接点数量	11	 压接范围,最大	95 mm²	
压接范围,最小	1.5 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 16	

Weidmüller **₹**

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线连接截面积,多股细导线,带管状端 1.5 mm² 头 DIN 46228/4,最小	导线连接截面积,多股细导线,带管状端 70 mm² 头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端 1.5 mm² 头 DIN 46228/1,最小	最大压接面积 软导线 0 mm²
最小多股导线接线截面积 1.5 mm²	接线截面积,多股线,最大 95 mm²
接线截面积,多股线,最小 1.5 mm²	
导线连接截面积,单股硬导线,最小 1.5 mm²	
材料参数	

基础材料	Wemid	颜色编码	浅灰	
阻燃等级符合 UL 94	V-0			

系统特征值

类型	螺钉连接	必须的端板	无	
电位数量	1	 层数	1	
每层压接点数量	2	—— 每层电位点数量	1	
层,内部桥接	是	 PE联接	 无	
安装导轨已装备	安装板, TS 35	 N功能	是	
PE 功能	无	PEN功能	无	

通用的

回路数	1	导线最大压接面积 AWG	AWG 3/0
安装指导	端子导轨 / 安装板	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
标准	IEC 60947-7-1, UL 1059	安装导轨已装备	安装板, TS 35

额定数据

额定横截面	95 mm²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	额定直流电压	1500 V
额定电流	270 A	最大电流	270 A
标准	IEC 60947-7-1, UL 1059	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	7.10 W

额定数据 (CSA)

证书号 (cCSAus)	70128467	

额定数据 (UL)

cURus 证书号	E60693

重要注意事项

<u> </u>	插口满足可燃性等级 V-2 (依据 UL9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
产品信息	法口`苯兄可燃炸坐% (7.2) (12.14.11))/// 60 40 45
/ 叫6点	旭山网外目然注意级 4-2 化抗抗 01.	74/ 01 2 76

分类

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

目录日期/图纸 3

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

















WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬-钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。



通用订货数据

类型 SKS 2,0-8,0 MR 订货号 9008870000

GTIN (EAN) 4032248266623

数量 1 ST socket wrenches

版本

十字螺丝刀,Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型 SDK PZ2 订货号 9008540000 4032248056538 GTIN (EAN)

数量 1 ST 螺丝刀, 螺丝刀

版本