### **HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





热缩套管标记号用于电缆和电线,可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上,节省空间。

#### 通用订货数据

版本	TwinMark, 导线及电缆标记号, 4.8 - 9.5 mm, 黄色
订货号	<u>1562690000</u>
类型	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118367522
数量	1 items

### **HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

OHS	一致		
7寸和重量			
罙	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
5度	15.1 mm	宽度 (英寸)	0.5945 inch
<b>长度</b>	75000 mm	长度 (英寸)	2952.75 inch
重	1377 g		
温度			1
 □作温度范围	-55105 °C		
不保产品合规			<u>'</u>
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
通用数据			
TED米刊	空白		
7印类型			
	15.1 mm		
大工作温度	105 °C		
小工作温度	-55 °C		
色编码	黄色		
素	不		
(度	75000 mm		
<b>基础材料</b>	聚烯烃		
「印标志	 无		
至个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装热纸	管套
5用的打印机		HM MULTIMARK PLUS	
· 种组合对应的标识牌数		Conductor and cable markers	
上作温度范围	-55105 °C	Contractor and cable markers	
- 15 /	1		
	ı		
<b>身线和电缆标记号</b>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	不	最大压接面积	16 mm²
<b></b>	4 mm²	最大电缆外径	9.5 mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.8 mm	 收缩率	2:1
<u></u> 主荐的收缩温度	90 °C	 导线外径	4.8 - 9.5 mm
线压接面积	4 - 16 mm²		
<b>重要注意事项</b>			
≃品信息	需要外部辊架 1302920000		
<del>分</del> 类			
TIM C O	F0001F00	FTIM 7.0	50004500
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
CLASS 11.0		ECLASS 14.0	

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### **HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-28-11-02

#### **HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 墨带



这些打印机采用热传输技术, 提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

#### 通用订货数据

类型 RIBBON HSS HF EL 40/300... 订货号

GTIN (EAN) 4050118228823

数量 1 ST

**THM MULTIMARK** 

1426210000 Ink ribbon

版本

这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同

材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记

4



#### 通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	<u>1302920000</u>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 30	版本
订货号	<u>1357430000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	

需要。

## 数据信息页

#### **HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

目录日期/图纸 5