

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 版本         | TwinMark, 导线及电缆标记号, 4.8 - 9.5 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1562690000</a>           |
| 类型         | HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M               |
| GTIN (EAN) | 4050118367522                        |
| 数量         | 1 items                              |

## HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |              |
|----|----------|---------|--------------|
| 深  | 0.77 mm  | 深度 (英寸) | 0.0303 inch  |
| 宽度 | 15.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.5945 inch  |
| 长度 | 75000 mm | 长度 (英寸) | 2952.75 inch |
| 净重 | 1377 g   |         |              |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -55...105 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |                                                                    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 打印类型         | 空白                                                                 |        |
| 宽度           | 15.1 mm                                                            |        |
| 最大工作温度       | 105 °C                                                             |        |
| 最小工作温度       | -55 °C                                                             |        |
| 颜色编码         | 黄色                                                                 |        |
| 卤素           | 不                                                                  |        |
| 长度           | 75000 mm                                                           |        |
| 基础材料         | 聚烯烃                                                                |        |
| 打印标志         | 无                                                                  |        |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                                               | 卷装热缩管套 |
| 适用的打印机       | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |        |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers                 |        |
| 工作温度范围       | -55...105 °C                                                       |        |
| 每卷数量         | 1                                                                  |        |

## 导线和电缆标记号

|         |            |        |              |
|---------|------------|--------|--------------|
| 卤素      | 不          | 最大压接面积 | 16 mm²       |
| 最小压接面积  | 4 mm²      | 最大电缆外径 | 9.5 mm       |
| 最小电缆外径  | 4.8 mm     | 收缩率    | 2:1          |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C      | 导线外径   | 4.8 - 9.5 mm |
| 导线压接面积  | 4 - 16 mm² |        |              |

## 重要注意事项

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品信息 | 需要外部辊架 1302920000 |
|------|-------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | THM MMP EXT.RH             | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1302920000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 30        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |


## HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |